

Drehmomentscharniere aus Edelstahl - 1,9 N.m

Model : 52-7-4048



Drehmomentscharniere aus Edelstahl um eine einmal eingestellte Scharnierposition zu halten.
 Temperaturbereich : -20° / +60°C.

A (Länge)	50
Material	Edelstahl 1.4301
Gewicht (g)	51
Drehmoment	2 N.m
B	42.5
C	2
Dekor	poliert

Funktion	Drehmomentscharniere
Öffnungswinkel	811273.eps
Werkstoff Familie	Edelstahl