



SIMATIC 总线适配器 BA LC-LD/RJ45 1x LC-LD 端口，用于单模光纤，最长达 20km，1x RJ45 端口

一般信息	
产品类型标志	BA LC-LD / RJ45
接口	
PROFINET 接口数量	1
PROFINET IO 支持的协议	
• RJ45 端口数量	1
• LC 端口数量	1; 波长为 1270 ... 1380 nm，符合 100BASE-LX
导线长度	
— 铜导线	100 m
— 单模玻璃纤维 9/125 μm	20 km
环境要求	
运行中的环境温度	
• 水平安装，最小值	-30 °C
• 水平安装，最大值	60 °C
• 垂直安装，最小值	-30 °C
• 垂直安装，最大值	50 °C
参考海平面的运行高度	
• 最大海拔安装高度	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限，参见系统手册 ET 200SP
尺寸	
宽度	20 mm
高度	69.5 mm
深度	59 mm
重量	
重量，约	32 g

上一次修改：2024/3/12