

特点

- 双 USB 插座面板安装
- 颜色：黑色
- 862-1576 具有 2 x 10 路针座
- 862-1567 和 830-0074 具有 2 x 5 路针座，但布局不同

RS Pro 接头、面板安装、插座 2.0 a、插入式、直向双端口

RS 号： 862-1567



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 的一系列双 A 型 USB 连接器安装在单个 XLR 插座外壳中。它们可以配合使用或替换音频面板接口或计算机系统等中的 XLR 面板安装连接器。每个插座具有单独的端子、用于印刷电路板或电缆连接。

此系列提供：

830-0074 - 双端口面板安装、2.0 版 usb 连接器、插座

862-1567 - 双端口面板安装、2.0 版 usb 连接器、插座

862-1576 - 双端口面板安装、版本 3.0 usb 连接器、插座

一般规格

性别	母
安装类型	面板安装
usb 类型	a
终止方法	插入
usb 版本	2.0
身体方向	直向
颜色	黑色
端口数	2
应用	计算机、平板电脑、游戏机、智能电视、dvd 和蓝光播放器

电气规格

额定电压	5V
------	----

机械规格

尺寸	26.5mm x 25mm x 25.6mm
----	------------------------

认证

合规性 / 认证

rohs



