



Orthomat® Ultimate



- Die ultimative Arbeitsplatzmatte aus PVC für praktisch jede Umgebung!
- Erste ergonomische Arbeitsplatzmatte aus PVC, die durch revolutionären PolyNit – Mantel resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle ist.
- Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. -
- Diamant-Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand.
- Als Laufmeterware im Zuschnitt.
- Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte.



Technische Daten

Material:	Geschlossenzelliges PVC (Schaum) mit PolyNit-Beschichtung.
Oberseite:	Pyramidenoberfläche
Materialstärke:	10 mm
Rollenlänge:	18,3 m
Chemikalienbeständigkeit:	Die von COBA, Orthomat® Ultimate durchgeführten Prüfungen haben keine sichtbaren Anzeichen von Korrosion oder Beschädigungen beim vollen Eintauchen in folgenden Chemikalien aufgewiesen: Castrol Alpha SP 320 Industrial Extreme Gear Oil und Pac 89 Phosphoric Acid Cleaner
Witterungsbeständigkeit:	Geeignet für trockene und feuchte Innenbereiche
Montage:	Lose verlegbar
Reinigung:	Fegen, Abwischen.
Rutschfestigkeit:	R11 nach DIN 51130:2010
Herkunftsland:	China
Garantie:	3 Jahre Garantie bei normalem Gebrauch.

Größen	Schwarz	Gewicht
0,6 m x 0,9 m	OU010001	2,92 kg
0,9 m x 1,5 m	OU010002	7,29 kg
0,9 m x 18,3 m	OU010003	89,00 kg
0,9 m x lfm. (max, 18,3 m)	OU010003C	3,00 kg