



Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	USB-Ladegerät + Steckdose
Farbton	Cobalt blue

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau
Typ des USB-Netzteils	USB Typ C
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs	Französisch
Anzahl der Steckdosen	1
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Integrierte Verbindungsart	1 USB Typ C 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A 1 Steckdose 250 V AC, maximaler Laststrom: 16 A
Nennausgangsleistung	10,5 W
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Drahtabisolierungslänge	12 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42,7 mm
Einbautiefe	26,7 mm
Hauptfarbton	Cobalt blue

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja

Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
