

(Dutch)

Instructies

Fluke Corporation is wereldwijd actief. Ga voor lokale contactgegevens naar onze website: **www.fluke.com**.

Ga naar onze website om uw product te registreren of om de nieuwste handleidingen of de laatste aanvullingen daarop te bekijken, af te drukken of te downloaden: **www.fluke.com/productinfo**.

⚠ Waarschuwing

Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische schokken, brand of lichamelijk letsel te voorkomen:

- Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.**
- Wijzig het product niet en gebruik het uitsluitend volgens de voorschriften, want anders is de beveiliging van het product mogelijk niet langer voldoende.**
- Lees alle instructies zorgvuldig.**
- Gebruik het product alleen als het correct werkt.**
- Plaats het product niet in een behuizing waar de metalen behuizing kortsluiting kan veroorzaken over niet-geïsoleerde spanningsconnectors.**
- Batterijen en batterijsets niet demonteren of pletten.**
- Batterijen of batterijsets niet bewaren in een opbergruimte waar de klemmen kunnen worden kortgesloten.**

	Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.
	WAARSCHUWING. GEVAAR.
	Alkalinebatterij.
	Conform richtlijnen van de Europese Unie.
	Dit product voldoet aan de AEEA-richtlijn en de merktekenvereisten. Het aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Werp dit product niet met gewoon ongeschieden afval weg. Raadpleeg de website van Fluke voor informatie over terugname- en recyclingprogramma's die in uw land beschikbaar zijn.
	

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 54 °C
Opslagtemperatuur: -40 °C tot 55 °C, zonder batterij
Relatieve vochtigheid: 10 % tot 95 %, niet-condenserend
Hoogte tijdens bedrijf: 3000 m
Hoogte bij opslag: 12 000 m
Geluidsfrequentie: 40 kHz ± 1,5 kHz
Beschermingsklasse: IEC 60529: IP40
Afmetingen: (32 x 32 x 105) mm
Gewicht: 175 g, inclusief batterij
Gewicht (akoestische sonde): 12 g
Batterij: 9 V IEC 6LR61
Batterijduur: >300 uur
Veiligheid: IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC):
Internationaal: IEC 61326-1: Elektromagnetische omgeving, draagbare apparaatuur; CISPR 11: Groep 1, klasse A
Groep 1: *De apparaatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparaatuur zelf.*
Klasse A: *De apparaatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondeelinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen.*
Klasse B: *De apparaatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondeelinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen.*
Let op: Deze apparaatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen radio-ontvangst in dergelijke omgevingen.
Korea (KCC): Apparaat: van klasse A (industriële zend- en communicatieapparaatuur)
Klasse A: *De apparaatuur voldoet aan de vereisten voor industriële elektromagnetische stralingsapparaatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparaatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik.*
V.S. (FCC): 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt als vrijgesteld apparaat beschouwd volgens clauseule 15.103.

BEPERKTE GARANTIE

Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende 3 jaar na de datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing op zekeringen, wegverpbatteirien of schade die voortvloeit uit een ongeluk, verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijziging, verontreiniging of abnormale omstandigheden bij bediening of hantering. Wederverkopers zijn niet gemachtigd om enige andere garantie namens Fluke te verstrekken. Voor het verkrijgen van service gedurende de garantieperiode moet u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende servicecentrum om retourautorisatie-informatie vragen en het product vervolgens samen met een beschrijving van het probleem naar dat servicecentrum sturen. DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIGENDE GARANTIES, ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN OOK. Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing is.

(Finnish)

Fluke Corporation toimii maailmanlaajuisesti. Katso paikalliset yhteystiedot verkossivuiltamme: **www.fluke.com**.

Jos haluat rekisteröidä tuotteen tai lukea, tulostaa tai ladata viimeisimmän käyttöohjeen tai käyttöohjeen viimeisimmän täydennyksen, siirry verkossivuiltamme: **www.fluke.com/productinfo**.

⚠ Varoitus

Mahdollisten sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen estäminen:

- Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.**
- Käytä tuotetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen muutoksia, muuten turvaominaisuuksia voivat heiketä.**
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti.**
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.**
- Älä laita tuotetta koteloon, jonka metallinen kuori voi aiheuttaa oikosulun eristämättömmien jänniteltiittmien kautta.**
- Älä pura tai murskaa paristokennoja tai paristoyksiköitä.**
- Älä säilytä kennoja tai paristoja paikassa, jossa navat voivat joutua oikosuluun.**

	Lue käyttöohjeet.
	VAROITUS. VAARA.
	Alkaline
	EU-direktiivin vaatimusten mukainen.
	Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiiviä ja sen merkintävaatimuksia. Kiinnitetty tarra osoittaa, että tätä sähkö-/elektronikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Lisätietoja maassasi tai alueellasi käytettävissä olevista palautus- ja kiertäryspalveluista saat Fluken verkkosivuilta.

Käyttölämpötila: -20 °C ... 54 °C
Varastointilämpötilä: -40 °C ... 55 °C, ilman paristoa
Suhteellinen kosteus: 10 %–95 %, ei kondensoiva
Käyttökorkeus merenpinnasta: 3000 m
Varastointikorkeus merenpinnasta: 12 000 m
Ääntätaajuus: 40 kHz ± 1,5 kHz
Koteloitino lukko: IEC 60529: IP40
Koko: (32 x 32 x 105) mm
Paino: 175 g, sisältää pariston
Paino (akustinen mittapää): 12 g
Paristo: 9 V IEC 6LR61
Pariston käyttöikä: >300 tuntia
Turvallisuus: IEC 61010-1: Ympäristöhaitalluokka 2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC):
Kansainvälinen: IEC 61326-1: Kannettava, sähkömagneettinen ympäristö
CISPR 11: Ryhmä 1, Luokka A
Ryhmä 1: *Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa laitteen sisäisissä toiminnoissa.*
Luokka A: *Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty suoraan kotitalouksille tarkoitettuiin yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden takaaminen saattaa olla vaikeaa muissa ympäristöissä johtuvien ja sätelevien häiriöiden vuoksi.*
Varolus: *Tätä laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, eikä se välttämättä takaa riittävää radiolähteysten suojausta tällaisissa ympäristöissä.*
Korea (KCC): Luokan A laite (teollinen lähety- ja tiedonsiirtolaitteisto)
Luokka A: *Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja säteilevän laitteenso vaatimukset. Ja myyjän tai käyttäjän on otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu käytettäväksi liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää kotitalouksissa.*
USA (FCC): 47 CFR 15 jaos B. Tätä tuotetta pidetään vapautettuna laitteena lausekkeen 15.103 mukaan.

RAJOITETTU TAKUU

Fluke takaa tämän tuotteen valmistusmateriaalit ja työn 3 vuoden ajaksi ostopäivästä lähtien. Tämä takuu ei kata sulaketta, paristoja tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, muutoksista, likaantumisesta tai epätavallisista käyttö- tai käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. Jälleenviyjillä ei ole oikeutta laajentaa takuuta Fluken puolesta. Jos tuote tarvitsee takuuhuuttoa, ota yhteyttä lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen saadaksesi takuupalautuksen tarvittavat tiedot ja lähetä sitten tuote kyseiseen huoltokeskukseen ja toimita mukana ongelman kuvaus. TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUUVUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYSISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI APPIOISTA, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYH TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske sinua. 11/99

(Swedish)

Fluke Corporation är verksam över hela världen. Lokal kontaktinformation finns på vår webbplats: **www.fluke.com**.

Om du vill registrera produkten och visa, skriva ut eller hämta den senaste handboken och de senaste handbokstilläggen går du till vår webbplats: **www.fluke.com/productinfo**.

⚠ Varning

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:

- Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.**
- Du får inte ändra produkten och du får endast använda den som angett.**
- Om du inte gör det kan produktenskyddet förstöras.**
- Läs alla instruktioer noga.**
- Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.**
- Du får inte placera produkten i ett skåp där metallhöljet kan kortsluta mellan isolerade spänningskontakter.**
- Ta inte isär och krossa inte battericeller och batteripaket.**
- Förvara inte celler eller batterier i en behållare där terminalerna kan kortslutas.**

	Läs användardokumentationen.
	WARNING. RISK FÖR FARA.
	Alkaliskt batteri.
	Uppfyller EU-direktiven.
	Den här produkten efterlever WEEE-direktivet och märkningskraven i det. Etiketten anger att du inte får kassera den här elektriska/elektroniska produkten i hushållssopor. Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Information om retur- och återvinningsprogram i ditt land finns på Flukes webbplats.

Användningstemperatur: -20 °C till 54 °C
Temperatur vid förvaring: 40 °C till 55 °C, utan batterier
Relativ luftfuktighet 10 % till 95 %, icke-kondenserande
Höjd över havet vid användning: 3000 m
Höjd över havet vid förvaring: 12 000 m
Ljutfrekvens: 40 kHz ± 1,5 kHz
IP-klassificering: IEC 60529: IP40
Storlek: (32 x 32 x 105) mm
Vikt: 175 g, batteri medföljer
Vikt (akustiskprob): 22 g
Batteri: 9 V IEC 6LR61
Batterilivslängd: >300 timmar
Säkerhet: IEC 61010-1: Föreenningsgrad 2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):
Internationellt: IEC 61326-1: Bärbar elektromagnetisk miljö, CISPR 11: grupp 1, klass A
Grupp 1: *Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.*

Klass A: utrustningen är lämplig för användning i alla andra anläggningar än hushåll och de som är direkt anslutna till lågspanningsnät som försörjer byggnader som används i hushållssyfte. Det kan uppstå problem med att garantera den elektromagnetiska kompatibiliteten i andra miljöer på grund av ledande och utstrålade störningar.
Varning! *Den här utrustningen är inte avsedd för användning i bostadsmiljöer och ger eventuellt inte tillräckligt skydd för radiomottagningen i den typen av miljöer.*
Korea (KCC): Klass A-utrustning (industriell sändnings- och kommunikationsrustning)
Klass A: *Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säjlaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hembrukar.*
USA (FCC): 47 CFR 15 underdel B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103.

BEGRÄNSAD GARANTI

Denna Fluke-produkt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i 3 år från inköpsdagen. Den här garantin omfattar inte säkringar, engångsbatterier eller skador till följd av olyckor, försummelse, felaktig användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden vid användning eller onormal hantering. Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare garantier åt Flukes vägnar. För att få service under garantiperioden kontakta du närmaste auktoriserade Fluke-servicecenter för att få information om returgodkännandet och sedan skicka du produkten till servicecentret med en beskrivning av problemet. DEN HÄR GARANTIN ÄR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. DET FINNS INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA. FLUKE ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV NÅGON ORSAK ELLER TEORI. Eftersom vissa stater och länder inte tillåter undantag eller begränsning av underförstådda garantier eller oförutsedda skador eller följdskador gäller eventuellt inte den här ansvarsbegränsningen för dig. 11/99

(Japanese)

取扱説明書

Fluke Corporation は世界中で事業を展開しています。お問い合わせ先については、次の WEB サイトをご覧ください。

製品の登録、最新のマニュアルまたはマニュアルの補足情報を表示、印刷、ダウンロードするには、弊社の Web サイトにアクセスしてください: **www.fluke.com/productinfo**.

⚠ 警告

感電、火災、人身傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください。

- 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。**
- 本製品は改造せず、指定された方法でのみ使用してください。改造、または指定外の方法で使用方法、安全性に問題が生じることがあります。**
- すべての指示をよくお読みください。**
- 本製品の動作に異常が見られる場合は使用しないでください。**
- 本製品を次の場所に置かないでください: 絶縁されていない電圧コネクタや短絡する可能性のある金属製のハウジング内。**
- バッテリー・セルやバッテリー・パックを分解または破壊しないでください。**
- セルやバッテリーを、端子が短絡するおそれのある容器に入れて保管しないでください。**

	ユーザーズ・マニュアルをご確認ください。
	警告。危険性有。
	アルカリ電池。
	EU 指令に準拠。
	本製品は WEEE 指令とそのマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。この製品は、一般廃棄物として処分しないでください。お住まいの国で利用できる回収およびリサイクルプログラムの詳細については、弊社の Web サイトをご覧ください。

動作温度: -20 °C ~ 54 °C
保管温度: -40 °C ~ 55 °C (電池未装着時)
相対湿度: 10 % ~ 95 % (結露なきこと)
動作高度: 3000 m
保管高度: 12 000 m
音声周波数: 40 kHz ± 1.5 kHz
保護等級: IEC 60529: IP40
寸法: (32 x 32 x 105) mm
重量: 175 g、電池装着時
重量 (音響プローブ): 12 g
電池: 9 V IEC 6LR61
電池寿命: 300 時間以上
安全性: IEC 61010-1: 汚染度 2
電磁両立性 (EMC):
国際規格: IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境
CISPR 11: グループ 1、クラス A
グループ 1: 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。
クラス A: 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。
注意: 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。
韓国 (KCC): クラス A 機器 (産業放送および通信機器)
クラス A: 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。

米国 (FCC): 47 CFR 15 サブパート B。本製品は 15.103 条項により免除措置と見なされます。

限定保証

本製品は、使用資材の欠陥、または製造上の問題に起因する欠陥により生ずる故障に関し、購入日より 3 年間、保証がされています。ヒューズ、使い捨てバッテリー、または、使用上の取り扱いの誤り、改造、警告の無視や汚染、事故もしくは異常な操作や取り扱いによって損傷したと Fluke が認めた製品は保証の対象になりません。再販業者には、Fluke の代理としてその他の保証を拡張する権限はありません。保証期間中にサービスをお受けになる

必要が生じた時は、Fluke のサービス・センターにご連絡の上、返送しとる確認情報をお受け取り後、故障内容を本器に添えて、当社サービス・センターへお送りください。保証の対象となるのはこの方法のみです。特定の目的に対する適合性など、その他の保証を明示または黙示するものではありません。当社は、なんらかの理由、理論に起因して生ずる、いかなる損傷または損失に対しても責任を負いません。州 (米国) また国によっては、条例や法律によって保証の除外または制限を認めている場合があります。この場合、該当する制約はお客様に適用されるものではありません。

(Korean)

지침

Fluke Corporation 은 전 세계에서 사업을 운영하고 있습니다 . 지역 연락처 정보는 당사 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다 .

제품을 등록하거나, 최신 설명서 또는 설명서의 자가 자료를 열람, 인쇄 또는 다운로드하려면 **www.fluke.com/productinfo** 웹사이트를 방문하십시오 .

⚠ 경고

- 모든 안전 정보를 읽은 후에 제품을 사용하십시오.**
- 제품을 변경하지 말고 지정된 방식으로만 사용하십시오. 그렇지 않으면 제품과 함께 제공된 보호 장치가 제대로 기능하지 않을 수 있습니다.**
- 모든 지침을 주의해서 읽으십시오.**
- 제품이 비정상적으로 작동하는 경우 제품을 사용하지 마십시오.**
- 비열린 전압 커넥터에서 금속 하우징이 단락될 수 있는 인클로저에 제품을 주지 마십시오.**
- 배터리 셀/팩을 분해하거나 파손하지 마십시오.**
- 터미널이 단락될 수 있는 용기에 셀이나 배터리를 보관하지 마십시오.**

	사용자 문서를 참고하십시오.
	경고, 위험.
	알카라인 배터리.
	유럽 연합 규정을 준수합니다.
	이 제품은 WEEE 지침 및 해당 표시 요구 사항을 준수합니다. 부착된 라이블에는 이 전기/전자 제품을 가정용 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다고 명시되어 있습니다. 본 제품을 분류되지 않은 도시 폐기물로 처리하지 마십시오. 해당 국가에서 적용되는 도시 및 재활용 프로그램에 대한 자세한 내용은 Fluke 웹사이트를 참조하십시오.

작동 온도: -20°C-54°C
보관 온도: -40°C-55°C, 배터리 제외
상대 습도: 10%-95%(비습 측)
작동 시 고도: 3000m
보장 고도: 12 000m
음향 주파수: 40kHz±1.5kHz
방진방수 등급: IEC 60529: IP40
크기: (32x32x105)mm
무게: 175g, 배터리 포함
무게(음향 프로브): 12g
배터리: 9V IEC 6LR61
배터리 수명: 300시간 이상
안전: IEC 61010-1: 오용도 2
전자기파 적합성(EMC):
국제: IEC 61326-1: 휴대용 전자기 환경, CISPR 11: 그룹 1, Class A
그룹 1: *장비는 자체 내부 기능에 필요한, 전도적으로 커플링된 무선 주파수 에너지에 대한 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다.*
Class A: *장비는 가정용 이외의 모든 시설에서 사용하기 적합하며 과 장용도로 사용되는 건물에 제공되는 저전력 전원 공급 네트워크에 직접 연결된 장비에도 적합합니다. 전도 및 방사 방해로 인해 다 환경에서 전자기 호환성을 확보하는 데 잠재적 어려움이 있을 수 있습니다.*

주의: 이 장비는 거주 환경에서는 사용하지 않으며 이러한 환경에서의 무선 수신에 대한 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다.
한국(KCC): Class A 장비(산업용 방송/통신 장비)
Class A: *장비는 산업용 전자기 장비에 대한 요구 사항을 충족하여 어떠한 지 또는 시정되는 이유 유죄해야 합니다. 본 장비는 기업 환경 용도이며 가정에서는 사용할 수 없습니다.*
미국(FCC): 47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 예외 장치로 간주됩니다.

제한적 보증

본 Fluke 제품은 구입일로부터 3 년 동안 재료와 제작상에 결함이 없음을 보증합니다 . 본 보증은 퓨즈, 일회용 건전지 또는 사고, 부주의, 오용 , 변경 , 오용 또는 사용 및 취급상의 비정상적인 조건에 의한 손상을 포함하지 않습니다 . 본 제품의 재판매자들은 FLUKE 를 대신하여 어떠한 보증 연장 또는 권한이 없습니다 . 보증 기간 동안 서비스를 받으려면 , 가까운 Fluke 공인 서비스 센터에 연락하여 인증 정보를 받은 다음 문제점에 대한 설명과 함께 해당 서비스 센터로 제품을 보내십시오 . 본 보증이 유효한 해를 결정합니다 . 특정 목적에 대한 적합성과 같은 기타 명시적 또는 묵시적 보증 사항은 없습니다 . Fluke 는 어떠한 이유 또는 이전에 일각한 특별한거나 간접적 , 부수적 또는 결과적인 손상이나 손실에 대하여 책임지지 않습니다 . 일부 국가에서는 명시적 보증, 또는 무발적 , 결과적인 손실에 대한 배제조치 제한을 인정하지 않으므로 책임의 한계가 사용자에게 적용되지 않을 수도 있습니다 . 11/99

(Traditional Chinese)

Fluke Corporation 在全球都有據點，如需當地聯絡資訊，請前往我們的網站：**www.fluke.com**。

若要註冊產品，或檢視、列印或下載最新手冊或手冊附錄，請前往我們的網站：**www.fluke.com/productinfo**。

⚠ 警告

為了防止可能造成觸電、起火或人身傷害：

- 使用產品之前，請先閱讀所有的安全資訊。**
- 請勿改造本產品，並請僅依指示使用，否則本產品提供的保護功能將失效。**
- 請仔細閱讀所有指示。**
- 產品若無法正常運作，請勿使用。**

- 請勿將本產品置放於金屬外殼容器內，以避免金屬外殼與未絕緣的電壓接頭發生短路。**
- 請勿拆卸或擠壓電池與電池組。**
- 請勿將電池保存在可能造成端子短路的容器內。**

	參閱使用者說明文件。
	警告。有危險。
	鹼性電池。
	符合歐盟指令。
	此產品符合廢棄電子電機設備指令 (WEEE Directive) 及其標示規定。本附加標籤代表您不可將此電氣/電子產品與生活家廢棄物一同丟棄，請勿將本產品做為未分類都市廢棄物處理。如需有關適用於您所在國家/地區的退回和回收計畫的資訊，請瀏覽 Fluke 網站。

操作溫度: -20 °C 至 54 °C
存放溫度: -40 °C 至 55 °C，未安裝電池
相對濕度: 10 % 到 95 %，非凝結
操作海拔: 3000 m
存放海拔高度: 12 000 m
聲音頻率: 40 kHz ± 1.5 kHz
防護等級: IEC 60529: IP40
尺寸: (32 x 32 x 105) mm
重量: 175 g，含電池
重量 (聲波探棒): 12 g
電池: 9 V IEC 6LR61
電池壽命: >300 小時
安全性: IEC 61010-1: 污染等級 2
電磁相容性 (EMC):
全球各地: IEC 61326-1: 可攜式電磁環境; CISPR 11: Group 1, Class A
Group 1: *為設備內部產生，且/或使用傳導式耦合無線電頻能量，此為設備本身進行內部運作必須的能。*
Class A: *設備適用於所有設施，但住宅及直接連接供應住宅建築的低電壓電源供應網路除外，由於傳導和輻射干擾，在其他環境可能無法確保電磁相容性。*
小心: *本設備不得用於居家環境，在這種環境下或許無法提供足夠的無線電接收防護。*
韓國 (KCC): Class A 設備 (工業廣播及通訊設備)
Class A: *設備符合工業電磁波設備規定，銷售者與使用者應多加注意，本設備專供業務環境使用，而非住宅使用。*
美國 (FCC): 47 CFR 15 B 子部分，根據條款 15.103，本產品被視為例外裝置。

有限保固

此 Fluke 產品自購買日起 3 年之內電無材料及工藝上的瑕疵。本產品保固不適用於保險絲、可拋式電池或由於意外、疏忽、濫用、變造、污染或異常的操作或處理情況而導致的損壞。零售商並未獲得代表 Fluke 提供其他任何售後保證，如欲在保固期間獲得服務，請與您附近的 Fluke 授權維修中心聯絡以取得送還產品的授權資訊，然後將產品附上有關問題的說明，送到您附近的 Fluke 授權維修中心。

本保固是您所能獲得的唯一補償，我們不以明示或暗示方式提供特殊目的之適用性等任何其他保固，FLUKE 對任何特殊的、間接的、偶然的或後續的損壞或損失概不負責，無論是否由於任何原因或推論而導致這些損失。由於某些州或國家不允許排除或限制暗示的保證或是意外或後續損壞，因此本限制責任條款可能不適用於您。 11/99

(Simplified Chinese)

(Simplified Chinese)

使用说明书

Fluke Corporation 在全球范围内开展运营。如需获取本地联系信息，请访问我们的网站：**www.fluke.com**。

要注册我们的产品或者查看、打印或下载最新的手册或手册补遗，请访问我们的网站：**www.fluke.com/productinfo**。

⚠ 警告

为了防止可能发生触电、火灾或人身伤害：

- 在使用本产品前，请先阅读所有安全须知。**
- 请勿改动本产品，并且必须按照规定使用本产品，否则可能减弱本产品的防护性能。**
- 请仔细阅读所有说明。**
- 若本产品不能正常工作，请勿使用。**
- 请勿将本产品置于可能使未绝缘电压连接器短路的金属外壳中。**
- 请勿拆开或挤压电池和电池组。**
- 请勿将电池或电池组置于可能引起端子短路的容器内。**

	请参阅用户文档。
	警告，存在危险。
	碱性电池。
	符合欧盟指令。
	本产品符合 WEEE 指令及其标识要求。粘贴的标签指示不得将本电气 / 电子产品作为生活垃圾丢弃。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物处理。有关适用于您所在国家 / 地区的回收和循环利用项目，请访问 Fluke 网站。

工作溫度: -20 °C 至 54 °C
存儲溫度: -40 °C 至 55 °C，不帶電池時
相對溼度: 10 % 至 95 %, 無凝結
相對海拔: 3000 m
存儲海拔: 12 000 m
頻頻: 40 kHz ± 1.5 kHz