Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

# Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Estándar

Distribuido por
Rs-online

84-ASKS-C18-04A8




https://rs-online.eao.com/component/84-ASKS-C...

Su producto:




# 84-ASKS-C18-04A8
# Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Estándar

## FRONTAL

| | |
|---|---|
| **Dimensiones frontales:** | Ø 30 mm |
| **Forma frontal:** | redondo |
| **Material del marco frontal:** | Plástico |

## MONTAJE

| | |
|---|---|
| **Diseño:** | rasante |
| **Orificio de montaje:** | Ø 22.5 mm |
| **Tipo de montaje:** | Montaje en panel |

## INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|---|---|
| **Lente Material:** | Plástico |
| **Lente Iluminación:** | iluminable |
| **Lente Forma:** | rasante |
| **Lente Óptica:** | transparente |
| **Símbolo:** | C18 |

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|---|---|
| **Tensión de funcionamiento:** | 8.4 - 32 V DC |
| **Interfaz de comunicación:** | Especificación IO-Link 1.1 |

## CARACTERÍSTICA MECÁNICA

| | |
|---|---|
| **Terminal:** | Clavija M12 |

| | |
|---|---|
| **Sistema de conmutación:** | Capacitivo |
| **Fuerza de actuación:** | No requiere fuerza de actuación |
| **Peso:** | 0.015 kg |

## CONDICIÓN AMBIENTAL


| | |
|---|---|
| **Protección frontal:** | IP69K |
| **Protección frontal:** | IK08 |
| **Temperatura de funcionamiento:** | – 30 °C ... + 65 °C |
| **Resistencia ambiental:** | Humedad relativa, máx. 95%, sin condensación |


## CERTIFICADO


| | |
|---|---|
| **Aprobaciones:** | CSA, EHEDG |
| **Conformidades:** | CE, UKCA |
| **REACH:** | Conforme a REACH |
| **RoHS:** | Conforme a RoHS |

## OTROS


| | |
|---|---|
| **Descripción breve:** | Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Estándar, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, rasante, iluminable, Plástico, transparente, redondo, Plástico, Clavija M12, IP69K, IK08, C18 |
| **Color de la carcasa:** | Negro |
| **Material de la carcasa:** | Plástico |
| **Esquema de conexión:** | |










**Disposición de los componentes:**








**Orificios de montaje:**




**Dimensiones:**


4 x 10
1.8
M22x1
2.2
M12x1
Ø 17.8
Ø 30
25.8
4.1