

CARACTERISTIQUES

- Il peut gérer des températures jusqu'à 80 °C.
- Résistant à la plupart des huiles et solvants.
- Facile à appliquer

RS Pro Super Glue 3 g

RS code commande : 473-455



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Le **RS Pro 473-455** Est un tube de 3 g de supercolle transparente. Adaptée pour une large gamme de surfaces, la 473-455 est idéale pour créer un lien résistant et transparent. Avec une viscosité moyenne d'environ 99 cPs, la Superglue 473-455 est très facile à appliquer sur la surface choisie. Il suffit d'appliquer une couche mince et de laisser sécher. La durée de durcissement dépend de la surface sur laquelle vous l'appliquez. Les caoutchoucs durcissent rapidement, en moins de 15 secondes. Toutefois, les métaux tels que l'acier qui ont peu d'humidité peuvent prendre jusqu'à 30 secondes pour durcir .

Caractéristiques

Taille du boîtier	3g
Forme du produit	Liquide
Couleur	Transparent
Type de boîtier	Tubes
Produit chimique de base	Ethyl
Temps de durcissement complet maximum	24 heures
Faible odeur/pas d'odeur	Non
Temps de durcissement	<5
Applications	Coller le bois, le liège, le cuir, le carton et les surfaces similaires

Spécifications mécaniques

Viscosité	85 à 115 CPS
Gravité spécifique	1.06
Résistance à la traction	20N/mm ²
Durée de stockage à 5 °C.	12 mois
Remplissage d'écart maximum	0.15mm
Acier à vitesse de durcissement (dégraissé)	<20 secondes
ABS à vitesse de durcissement	<10 secondes
Caoutchouc à vitesse de durcissement	<5 secondes

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation maximale	80 °C
Température d'utilisation minimale	-50°C
Point d'éclair	Plus de 85 °C.

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
---------------------------	-------------------------------





