



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M12, 4-polig gerade Buchse
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	4,6 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,25 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
Nennstrom [In]	3 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Isolierungswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,201 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-80 °C (statisch)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25-80 °C

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
------	---

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate