





PRINT DIST



1 材料 : ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色 : 黒色

2 パネル取付推奨ネジ M3

5.08		20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	3-917241-8
		12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	3-917241-6
		20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	917241-8
		12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	917241-6
	OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-8	20	72	63	52.8	53.8		9	2-917241-0
OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-6	12	52	43	32.48	33.4		5	1-917241-2	
		POS 座数 寸法 DIMENSION	A	B	C	D	E	F	N	型番 PART NUMBER

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR1
LTR	變更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DAT

DR.	13/OCT/'94 K.IKEDA	DE.	13/OCT/'94 K.IKEDA
CHK.	17/OCT'95 S.MANABE	APP.	17/OCT'95 S.MANABE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC	番号 (No.)
10mm以下 : ±0.2	B J	C-917241	REV. D1
10mm超 30mm以下 : ±0.25			
30mm超 100mm以下 : ±0.3	尺度 (SCALE)	SHEET	
角度 : ±3°	NON		1 OF 1



TE Connectivity

適合電線断面積(WIRE RANGE) mm^2 (AWG -)	被覆外径(INSULATION DIA.) $\text{mm}\phi$	名称(NAME) パネルマウントタイプタブハウジング ダイナミック D3500 シリーズ用 WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100(DOUBLE ROW)
材料(MATERIAL)	仕上(FINISH)	

注記参照 SEE NOTES				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC		番号 (No.)	
DR.	13/OCT/94 K.IKEDA	DE.	13/OCT/94 K.IKEDA	10以下 : ±0.2 10~30以下 : ±0.25 30~100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	B	J	C-917241		
CHK.	17/OCT/95 S.MANABE	APP.	17/OCT/95 S.MANABE		尺度 (SCALE) NON		REV. D1	SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面