

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (18 PZ)

519/606ABPOL

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso gr

U05190782

188x104x45

400

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



236 1/4 - Prolunghe

2

50-100



243 1/4 - Portabussole con impugnatura

1

-


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	240 1/4 - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	237 B 1/4 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
	241 1/4 - Snodo cardanico	1	-
	519/606AV - Modulo in termoformato vuoto	1	-
	235 1/4 EPN - Chiavi a bussola in pollici con bocca esagonale	12	1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.