

Kunststoffkabelmarker - KMK 4 - 1005305

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kunststoff-Kabelmarker, ohne Gurt, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL..., EST... oder Großbogen ES/KMK 3-GB, Befestigung mit Kabelbinder PKB, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm




Ihre Vorteile

- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Einsteckschilder für Kunststoff-Kabelmarker individuell nach Ihren Vorgaben
- ✓ Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt
- ✓ Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 012496
GTIN	4017918012496
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,320 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	40 mm
Breite (a)	17 mm
Höhe (c)	17 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Farbe	transparent
-------	-------------

Kunststoffkabelmarker - KMK 4 - 1005305

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Befestigungssatz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyethylen
Montageart Markierung	Kabelbindermontage

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Kunststoffkabelmarker - KMK 4 - 1005305

Zubehör

Einrastschildchen - US-EMP (40X17) - 0829437



Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm

Klemmenmarker beschriftet

Einsteckstreifen - ESL 40X17 CUS - 0824403



Einsteckstreifen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Einsteckstreifen - ESL 40X17 - 0808095



Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, perforiert, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm

Leitermarker beschriftet

Einsteckschild - EMT (40X17)R CUS - 0824385



Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 16 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm

Leitermarker unbeschriftet

Einsteckschild - EMT (40X17)R - 0817293



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 16 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm

