

CARACTERISTIQUES

- Structure en acier robuste et extrêmement durable, idéale pour une utilisation dans une gamme d'environnements
- Revêtement poudre gris offrant une excellente résistance à la corrosion et une finition esthétique
- Excellent pour le stockage et l'organisation d'une gamme de pièces et Composants
- Résistance aux chocs élevée pour garantir qu'ils peuvent résister à des conditions difficiles et Utilisation étendue
- Les tiroirs sont dotés de fenêtres transparentes offrant une visibilité des pièces internes

Unité de stockage à 12 tiroirs de RS Pro, acier, 350 x 584 x 290 mm, gris

RS code commande : 669-3793



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La gamme d'armoires de rangement en acier avec tiroirs de RS Pro est une solution de stockage idéale pour les pièces et les composants qui peuvent être utilisés dans une large gamme d'environnements. Disponibles dans une grande variété de tailles, ces armoires robustes sont dotées d'une structure en acier avec une haute résistance aux chocs et des tiroirs en ABS/PS offrant une excellente durabilité et une excellente résistance à la corrosion. Les tiroirs sont dotés de fenêtres avant transparentes pour utiliser la source de lumière naturelle et fournir une visibilité des composants internes. Les petites armoires sont parfaites pour le montage sur un mur, un établi ou un comptoir, tandis que les grandes armoires sont idéales comme des armoires de sol autonomes avec les deux options pour économiser de l'espace sur le lieu de travail

Quelles sont les tailles disponibles ?

- [6693793](#) - Armoire en acier à 12 plateaux
- [6693796](#) - Armoire en acier à 24 plateaux
- [6693790](#) - Armoire en acier 48 plateaux
- [6693800](#) Armoire en acier à 60 plateaux
- [6693803](#) - Armoire en acier à 75 plateaux

Caractéristiques

Tiroirs	12
Matériau du tiroir	ABS
Matériau du boîtier	Acier
Couleur	Gris
Capacité de l'armoire/du chariot	72kg
Capacité par étagère	50kg (UDL)
Nombre de séparateurs fournis	12 (1 par tiroir)
Nombre d'emplacements de diviseur par tiroirs	5
Type de tiroir	L-00; L-07
Tiroirs transparents	Oui
Tiroirs inclinables	Non
Montés sur un mur	Oui
Applications	Garages, ateliers, entrepôts

Spécifications mécaniques

Hauteur totale	350mm
Largeur totale	586mm
Profondeur totale	290mm
Poids	4.6kg

Dimensions du tiroir de

Taille de tiroir de rangement (H x l x P)	Quantité de tiroir de rangement	Capacité de chaque tiroir
96 mm x 163 mm x 280 mm	3 x 4	6kg
112 mm x 600 mm x 91 mm	1 x 6	
164 mm x 600 mm x 133 mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170 mm	1 x 4	

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Tolérance de température	-40 à 55 °C.
---------------------------------	--------------