

MERKMALE

- Reduzierter Schaft
- Verschiedene Längen
- HSS für Leistung und Sicherheit
- Perfekt für allgemeine Werkstatt- und Wartungsarbeiten

HSS-Spiralbohrer von RS Pro, 15 mm x 150 mm

RS Best.-Nr. 408-7972



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die kurzen Spiralbohrer von RS PRO sind für hohe Bohrgeschwindigkeiten in Metall, Holz und Kunststoff geeignet. Diese als Spiralbohrer ausgeführten Vorrichtungen garantieren eine ausgezeichnete Leistung und sind ein Gewinn für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine Spezifikationen

Bohrertyp	Spiralbohrer
Typ	Drehbewegung
Werkstoff	M2
Spirale	Rechts
Spirale	Standardausführung
Bohranwendung	Bau-, Elektro- oder Mauerwerksanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Gesamtlänge	150mm
Punktwinkel	118°
Durchmesser	14mm
Nutlänge	75 mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BS328; DIN338
-----------------------------------	---------------

Order Code	Manufacturers Code	Dia	Flute Length	Total Length	Pack Qty
408-7972	20-725-140	14mm	75mm	150mm	1

