

## Datenblatt:

**Steckdosenleiste POWER EASY sw 6xT13  
1.5m mit externer Reset-Kabelschalter 2m**

Steckdosenleiste POWER EASY 6xT13 längs mit erhöhtem Berührungsschutz, Kabel Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, Kabellänge 1.5m, Stecker T12, geschaltet über externem Reset-Kabelschalter 2m (EIN-AUS Schalter mit rückstellbarem Überstromschutz), schwarz



|                    |                                  |                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 50 00125 SW                      |                                                                                   |
| EAN                | 7611007177072                    |  |
| Einheits Nr.       |                                  |                                                                                   |
| Einheit            | STK                              |                                                                                   |
| Verpackungseinheit | 5                                |                                                                                   |
| Verpackungsmasse   | 11.5 x 32.0 x 8.0 (B x H x T) cm |                                                                                   |
| Bruttogewicht      | 0.500 Kg                         |                                                                                   |
| Ursprungsland      | CN                               |                                                                                   |
| Zolltarifrnr.      | 85366990                         |                                                                                   |

## Technische Informationen:

| Merkmal                   | Bezeichnung               |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Standard |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Power Easy                |
| Anzahl Steckdosen         | 6                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                   |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                      |
| Schalter                  | Ja                        |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1 mm <sup>2</sup>         |
| Kabellänge                | 1.5 m                     |
| Kabelfarbe                | Schwarz                   |
| Steckertyp                | Typ 12                    |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                |
| Halogenfrei               | Nein                      |
| UV-beständig              | Nein                      |
| Produktfarbe              | Schwarz                   |
| Verwendung                | Innen                     |
| K2 Baustellentauglich     | Nein                      |
| Schutzart                 | IP20                      |

| Merkmal               | Bezeichnung                   |
|-----------------------|-------------------------------|
| Sicherheitsfunktionen | Überstromschutzschalter       |
| Produkthöhe           | 280 mm                        |
| Produktbreite         | 55 mm                         |
| Produkttiefe          | 40 mm                         |
| Gewicht netto         | 0.522 Kg                      |
| Verpackungsart        | Schrumpffolie mit Eurolochung |