

Kabeldurchlass

Ⓐ Ø 4.1-7.8mm

ca. 44.5

M 16.0 x 0.75


Ø 18.5

verschiedene Dichtungen für die Dichtungsbereiche Ø4.1-6.0mm und Ø6.0-7.8mm Ⓐ

Bestell-Nr.:

- 2 pol. 423-1-99-5101-40-02
- 3 pol. 423-1-99-5105-40-03
- 4 pol. 423-1-99-5109-40-04
- 5 pol. 423-1-99-5113-40-05
- Ⓒ 5 pol. Stereo 423-1-99-5117-40-05
- 6 pol. 423-1-99-5125-40-07
- 8 pol. DIN 423-1-99-5171-40-08
- 12 pol. 423-1-99-5129-40-12
- 19 pol. 423-1-99-5461-40-19

Technische Daten siehe 06-4230-002 Ⓑ

 <b>franz binder gmbh+co.</b> elektrische bauelemente kg				Schutzvermerk DIN 34-1-D		<b>Liefervorschrift</b>	
			2002	Datum	Name	Benennung <b>Kupplungsstecker Ⓐ</b> Kurzversion Index 40 Ⓑ	
			Bearb.	27.03.	Finke		
			Gepr.	08.01.			
			Norm				
c	9984	27.06.06	Ung.	Serie:		Zeichnungs-Nr. <b>06-4231-0013</b>	Blatt
b	6836	13.01.04	Ung.	<b>423</b>			von
a	6724	02.12.03	Ha.				
Index	Änderung	Datum	Name	Maßstab:	Ers.f.:	Ers.d.:	