

WXD 2010

Item No: T0053428399N



KEY FEATURES

- + 双通道脱焊台，数字和电子控制，配备WXDP 120脱焊烙铁
- + 连接至外部压缩空气供应装置，以确保高度真空
- + 节能：工具配备自动待机模式
- + 获得专利的防静电玻璃显示屏。简单快速地设置焊接参数。

技术数据

高度	135mm
长度	174mm
尺寸，长 x 宽 x 高	174.0 x 154.0 x 135.0mm
空气消耗量	35 l/min
气压	58 - 87 psi
拆焊	是的
电位补偿插口	通过装置背面的3.5 mm爪型插座。
抗静电	是的
保险丝	T2 A
Noise level (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Number of Channels	2
工作压力	4 - 6 bar 54 - 87 psi
功率	200 W (255 W)
温度精度°C	± 9°C
温度精度°F	± 17°F
温度范围°C	50-550 °C
温度范围°F	150-999 °F
电压	230 V
重量 (目录)	3.20 kg
产品系列	返修台