

FICHE TECHNIQUE

Extension de Thermocouple IEC mène avec Miniature ou Thermocouple Standard connecteurs- Disponible en types K, J, T & N



(Note : montre l'illustration de Type ' t ' avec connecteurs standard et de Type « K » avec connecteurs miniatures – indication seulement)

Extension de thermocouple conduit disponible avec des connecteurs thermocouple IEC standard ou miniature, type K, J, T & N, en longueurs de 2 mètres, 5 mètres et 10 mètres

Spécifications

Construction du câble thermocouple :
Seule paire 7/0,2
PVC isolé de câble / fil
Mis à plat, côte à côte et gainés PVC
Classe de tolérance 2
Isolation de note -10 à 105 ° C
Codée de couleur de IEC

Connecteurs Thermocouple miniature :
Connecteur miniature avec broches de la fiche plate
Douille miniature avec contacts de thermocouple
Contacts sont polarisés pour éviter un mauvais raccordement
Température max 220° C
Codée de couleur de IEC

Connecteurs Thermocouple standard : Standard avec manche solide, connecteur broches
 Prise de courant avec contact de thermocouple
 Adapté aux applications industrielles
 Contacts sont polarisés pour éviter un mauvais raccordement
 Température max 220° C
 Codée de couleur de IEC

Codes de commande :

Extension mène avec connecteur Thermocouple Miniature & connecteurs

<u>TYPE</u>	<u>CONNECTEURS PLUG & SOCKET</u>	<u>LONGUEUR du CÂBLE (mtrs)</u>	<u>CODE</u>	<u>CODE DE COULEURS IEC</u>	<u>ALLIED CODE</u>	<u>NUMÉRO DE PIÈCE RS</u>
K	Miniature	2	EXT-K-C1-2.0-MP-MS	VERT	70652090	768-6581
K	Miniature	5	EXT-K-C1-5.0-MP-MS	VERT	70652091	768-6585
K	Miniature	10	EXT-K-C1-10.0-MP-MS	VERT	70652093	768-6594
J	Miniature	2	EXT-J-C1-2.0-MP-MS	NOIR	70652094	768-6597
J	Miniature	5	EXT-J-C1-5.0-MP-MS	NOIR	70652092	768-6591
J	Miniature	10	EXT-J-C1-10.0-MP-MS	NOIR	70652095	768-6601
T	Miniature	2	EXT-T-C1-2.0-MP-MS	BROWN	70652096	768-6604
T	Miniature	5	EXT-T-C1-5.0-MP-MS	BROWN	70652097	768-6608
T	Miniature	10	EXT-T-C1-10.0-MP-MS	BROWN	70652100	768-6617
N	Miniature	2	EXT-N-C1-2.0-MP-MS	ROSE	70652098	768-6610
N	Miniature	5	EXT-N-C1-5.0-MP-MS	ROSE	70652099	768-6614
N	Miniature	10	EXT-N-C1-10.0-MP-MS	ROSE	70652102	768-6623

Extension Leads with Standard Thermocouple Plug & Socket Connectors

<u>TYPE</u>	<u>CONNECTEURS PLUG & SOCKET</u>	<u>LONGUEUR du CÂBLE (mtrs)</u>	<u>CODE</u>	<u>CODE DE COULEURS IEC</u>	<u>ALLIED CODE</u>	<u>NUMÉRO DE PIÈCE RS</u>
K	Standard	2	EXT-K-C1-2.0-SP-SS	VERT	70652103	768-6626
K	Standard	5	EXT-K-C1-5.0-SP-SS	VERT	70652101	768-6620
K	Standard	10	EXT-K-C1-10.0-SP-SS	VERT	70652106	768-6639
J	Standard	2	EXT-J-C1-2.0-SP-SS	NOIR	70652104	768-6632
J	Standard	5	EXT-J-C1-5.0-SP-SS	NOIR	70652105	768-6636
J	Standard	10	EXT-J-C1-10.0-SP-SS	NOIR	70652108	768-6645
T	Standard	2	EXT-T-C1-2.0-SP-SS	BROWN	70652109	768-6648
T	Standard	5	EXT-T-C1-5.0-SP-SS	BROWN	70652107	768-6642
T	Standard	10	EXT-T-C1-10.0-SP-SS	BROWN	70652110	768-6651
N	Standard	2	EXT-N-C1-2.0-SP-SS	ROSE	70652111	768-6654
N	Standard	5	EXT-N-C1-5.0-SP-SS	ROSE	70652112	768-6658
N	Standard	10	EXT-N-C1-10.0-SP-SS	ROSE	70652113	768-6667