



mecalelectro

Electro-aimant Monostables – 8.MB3.02.29



Course: 10 mm

Effort à l'appel (FM : 100/40/25/5%): 1/2.5/5/8N

Effort de maintien hors tension : 30 N

Puissance consommée (FM :100/40/25/5%) :

6.5/20/40/65 W

Masse: 175 g

Indice de protection / Classe thermique: IP 40 / B

Tensions standard: 24Vcc

Tensions possible: 6 à 240Vcc

Durée d'impulsions : 100 à 150

Normes: NF C 79300

Exemple d'applications: Automatismes divers, verrouillages multiples.