
# SS-PMF

## 不锈钢直通内螺纹隔板接头

## Stainless steel bulkhead connector






| 型号MODEL | A | B | b | C | D | E | F | L | G | 气管Tube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-PMF4-01 | 10 | 14 | 4.2 | 12 | 4 | 2 | 1/8" | 31 | M12*1 | Φ4 |
| SS-PMF4-02 | 10 | 17 | 4.2 | 12 | 4 | 2 | 1/4" | 31 | M12*1 | |
| SS-PMF6-01 | 12 | 17 | 6.2 | 13 | 4 | 2 | 1/8" | 31 | M14*1 | Φ6 |
| SS-PMF6-02 | 12 | 17 | 6.2 | 13 | 4 | 2 | 1/4" | 31 | M14*1 | |
| SS-PMF8-01 | 14 | 17 | 8.2 | 13 | 4 | 2 | 1/8" | 31 | M16*1 | Φ8 |
| SS-PMF8-02 | 14 | 17 | 8.2 | 12 | 4 | 2 | 1/4" | 31 | M16*1 | |
| SS-PMF8-03 | 14 | 19 | 8.2 | 13 | 4 | 2 | 3/8" | 31 | M16*1 | |
| SS-PMF8-04 | 14 | 24 | 8.2 | 15 | 4 | 2 | 1/2" | 33 | M16*1 | |
| SS-PMF10-02 | 16 | 19 | 10.2 | 14 | 4 | 2 | 1/4" | 35 | M18*1 | Φ10 |
| SS-PMF10-03 | 16 | 19 | 10.2 | 15 | 4 | 2 | 3/8" | 35 | M18*1 | |
| SS-PMF10-04 | 16 | 24 | 10.2 | 16 | 4 | 2 | 1/2" | 36 | M18*1 | |
| SS-PMF12-02 | 18 | 22 | 12.2 | 14 | 4 | 2 | 1/4" | 35 | M20*1 | |
| SS-PMF12-03 | 18 | 22 | 12.2 | 15 | 4 | 2 | 3/8" | 35 | M20*1 | Φ12 |
| SS-PMF12-04 | 18 | 22 | 12.2 | 16 | 4 | 2 | 1/2" | 36 | M20*1 | |
| SS-PMF14-04 | 20 | 27 | 14.2 | 17 | 4 | 2 | 1/2" | 37 | M24*1 | Φ14 |
| SS-PMF16-04 | 22 | 27 | 16.2 | 18 | 4 | 2 | 1/2" | 37 | M24*1 | Φ16 |