

产品参数表

规格



C65N 小型断路器 - C 曲线 - 32A - 400V - 4P - 6kA

17919

主要信息

产品系列	Multi9
产品系列	Multi 9
产品名称	C65
产品类型	小型断路器
产品短名	C65N
产品应用	配电保护
极数	4P
保护极数量	4
额定电流 [In]	32 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	C
分断能力	6 kA Icn 在...上 400 V AC 符合 IEC 60898-1
隔离功能	适用 符合 IEC 60898-1

补充信息

电网频率	50...60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC
磁脱扣限制	5...10 x In
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % 符合 IEC 60898-1 - 400 V AC
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60898-1
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	8
高度	81 mm
宽度	72 mm
深度	66 mm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

净重	450 g
机械寿命	20000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - <= 25 mm²
紧固扭矩	电源回路: 2.5 N.m 上接线或下接线
漏电流保护	无漏电保护

环境

符合标准	GB 10963.1 IEC 60898-1
产品认证	CCC CCS
IP 保护等级	IP20
污染等级	3
过电压类别	IV
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.05 cm
Package 1 Width	7.25 cm
Package 1 Length	8.39 cm
Package 1 Weight	386.5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	7.96 cm
Package 2 Width	8.95 cm
Package 2 Length	21.95 cm
Package 2 Weight	1.16 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	19.356 cm
Package 3 Width	29.903 cm
Package 3 Length	39.5 cm
Package 3 Weight	10 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料



可持续包装



透明



RoHS/REACH

资源性能

✓

可再生塑料含量最小百分比

86

✓

可持续的包装

健康安全绩效

✓

Reach Free Of Svhc

✓

Toxic Heavy Metal Free

✓

Mercury Free

✓

Rohs Exemption Information

是

认证与标准

Reach法规

REACH 声明

欧盟RoHS指令

符合

欧盟ROHS声明

中国 RoHS 管理办法

中国 ROHS 声明

自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)

环境披露

产品环境文件

流通资料

无需具体的回收操作