

Datenblatt:

Mehrfachadapter TEE 2xT13 drehbar 270° ws

Mehrfachadapter TEE 2xT13, Stecker T12 drehbar bis zu 270°, weiss

Artikelnummer 14 9733 1
EAN 7611007079765
Einheits Nr.
Einheit STK
Verpackungseinheit 5
Verpackungsmasse 5.0 x 9.0 x 7.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.065 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Mehrfachadapter
Marke	STEFFEN
Modell	2x Typ 13
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 (270° drehbar)
Schalter	Nein
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 270° drehbar
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.065 Kg
Verpackungsart	offen

