

## ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (20 PZ)



### 605 3/8 EA

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190743Q

### Dettagli famiglia

| Codice    | LxPxH mm   |  Peso kg |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| U06050206 | 330x215x60 | 2                                                                                             |

### Composizione

| Articolo                                                                                                                                   | Pezzi | Misure                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|  <b>235 3/8 E - Chiavi a bussola con bocca esagonale</b> | 15    | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 |


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

| Articolo                                                                                                                                            | Pezzi | Misure  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|  <b>236 3/8 - Prolunghe</b>                                         | 2     | 125-250 |
|  <b>240 3/8 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole</b>          | 1     | -       |
|  <b>241 3/8 - Snodo cardanico</b>                                   | 1     | -       |
|  <b>237 B 3/8 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato</b> | 1     | -       |
|  <b>606 M - Cassetta in ABS vuota - taglia M</b>                  | 1     | -       |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.