

## Tork Papier d'Essuyage Plus



Article	130050
Système	W1
Longueur du rouleau	510 m
Largeur du rouleau	36.9 cm
Diamètre du rouleau	39 cm
Nombre de feuilles	1500
Longueur de feuille	34 cm
Diamètre intérieur mandrin	7.1 cm
Pli	2
Impression	Non
Nombre de feuilles	1500
Gaufrage	Oui
Couleur	Blue

Le papier d'essuyage Plus multi-usage 2 plis Tork est idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains. Ce papier peut s'utiliser avec le Distributeur dérouleur sur pied Tork ou le Distributeur Mural Standard Tork, développés pour offrir sécurité, efficacité et fiabilité grâce à la simplicité de rechargement et au fait que le papier se déchire facilement d'une seule main.

[www.tork.fr](http://www.tork.fr)

- Bonne absorption pour éponger les liquides renversés
- Emballage plastique Tork Easy Handling® – pour un transport, une ouverture et une élimination de l'emballage simplifiés
- Idéal pour l'essuyage des mains et des surfaces légèrement sales
- Multi-usages – convient à la plupart des tâches d'essuyage générales nécessitant résistance et bonne capacité d'absorption

**Données d'expédition**

	Unité consommateur	Unité de transport	Palette
<b>EAN</b>	7322540183559	7322540183559	7322540221312
<b>Pièces</b>	1	1	30
<b>Unités consommateur</b>	-	1	30
<b>Hauteur</b>	369 mm	369 mm	1995 mm
<b>Largeur</b>	390 mm	390 mm	800 mm
<b>Longueur</b>	390 mm	390 mm	1200 mm
<b>Volume</b>	56.12 dm3	56.12 dm3	1.68 m3
<b>Poids net</b>	7151 g	7.2 kg	214.53 kg
<b>Poids brut</b>	7281 g	7.3 kg	220.11 kg
<b>Matériau d'emballage</b>	none	Shrink	-

**Produits compatibles****Tork dérouleur sur pied** **652008****Tork Distributeur Mur Standard** **652100****Tork dérouleur sur pied** **652000****Produits similaires****473467****130041****473284****Certificats de produits**

For Wiping



For Wiping



QuickDry

TORK  
EASY  
HANDLING®**Contact**

Essity France  
Professional Hygiene  
151, Boulevard Victor Hugo  
CS 800 47  
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00

[service-commande.tork@essity.com](mailto:service-commande.tork@essity.com)