

2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel

Product ID: SV231USBGB



Mit dem professionellen 2-Port-USB-KVM-Switch SV231SUBGB mit Kabeln können ganz einfach bis zu 2 Computer mit einem einzigen Monitor/Display und USB-Peripheriegeräte-Set (Tastatur, Maus) gesteuert werden. Der 2-Port-KVM wird für eine Komplettlösung mit 2 USB KVM-Kabeln geliefert und spart Ihnen so Zeit und Geld. Dank eines integrierten 3-Port-USB-Hub können USB-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die kompakte Form und Anschlüsse an der Rückseite minimieren Störungen am Arbeitsplatz. Dieser betriebssystemunabhängige KVM unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1440 und bietet ein problemloses Betriebserlebnis in gemischten Umgebungen (Windows/Mac/Linux). Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Höhere Benutzerproduktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstation
- Bietet zentrale Steuerung für mehrere Digital Signage-Server mit hoher Auflösung
- Hervorragend geeignet für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird
- Perfekt für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.

Features

- Steuern Sie 2 Computer über eine USB-Tastatur/Maus/einen Monitor
- Nutzen Sie 3 verschiedene USB-Peripheriegeräte mithilfe des integrierten Hubs.
- Hohe Auflösung von 1920x1440
- Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
- Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
- Unterstützt Plug and Play für Tastatur und Maus
- Wählbares Zeitintervall für automatische Abtastung
- Unterstützt DDC2B VGA-Monitore
- Mit universellem Netzteil mit EU- und GB-Steckern

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nein
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
U-Höhe	1U	
Leistung	Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
	DVI-Unterstützung	Nein
	Hot-Key Selection	Nein
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	1920x1440
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. Kabellänge	5 m [16.4 ft]
	MTBF	111000 hours
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste
Steckverbinder	Hostanschlüsse	2 - USB B (4-polig) Buchse 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	0.4A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv

	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	10
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktbreite	124 mm [4.9 in]
	Produktgewicht	420 g [14.8 oz]
	Produkthöhe	40 mm [1.6 in]
	Produkttiefe	70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1.5 kg [3.3 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2-Port KVM-Switch 2 - 1,83 m KVM-Kabel 1 - Universelles Netzteil (EU/GB) 1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.