

## 特点

- 用途广泛且易于安装
- 可以拧入到位，以及手动移除
- 六角形型号可使用扳手紧固
- 将印刷电路板牢固锁定到位
- 尼龙绝缘材料可降低电气短路的风险，重量轻且经久耐用。
- 带镀镍黄铜螺纹插件的型号、具有耐受性腐蚀

## RS Pro 形支架、公 / 母、 20mm 、 M3 x M3

RS 号： 653-9295



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

RS PRO 推出一系列由实心尼龙制成或带金属螺纹插件和尼龙绝缘材料的高品质定位柱。这些多用途定位柱设计用于安装和固定印刷电路板，并可以从电脑机箱内部或另一块印刷电路板等其他组件上架起印刷电路板，功能与垫片相似。它们还特别适用于设备发热时改善组件周围的气流空间。这些定位柱有一系列不同的高度和螺纹规格，可满足各种应用需求。

### 一般规格

性别类型	男 / 女
材料	尼龙
主体形状	圆形
表面	普通
应用	办公机械、电信设备、消费电子产品、 Visual 设备

### 机械规格

主体长度	20mm
螺纹尺寸	m3 x M3
螺柱长度	6mm
螺纹尺寸 a	M3
螺纹规格 b	M3
外径	8mm
孔深	6mm

### 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

