


ねじ - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



オプションの取付けねじ、ローレットなしで狭い場所に取り付け可能、マイナスねじ、長さ：40 mm、UNC 4-40ねじ、標準納品は1袋20個

基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 155759
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	37.04 g
関税	74153300
生産国	ドイツ

技術データ

製品ライン	取付け具
-------	------

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209

ETIM

ETIM 2.0	EC001136
ETIM 3.0	EC001136
ETIM 4.0	EC002608
ETIM 5.0	EC002608

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
-------------	----------

ねじ - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694

分類

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

アクセサリ

アクセサリ

データプラグ

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS 9/M - 2744018



D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、挿入角度35°未満のケーブル挿入口×2、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て：1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台×1に

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS F4 - 2744089



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×2 (傾斜角35度以下)、バスシステム：CAN、最大1 MbpsのKEBA、ピン配列：2、3、4、5、6、7；ネジ接続式端子台

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS F5 - 2744102



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×2 (傾斜角35度以下)、バスシステム：Modbus、CEGELEC、ピン配列：1、1、2、3、6、7；ネジ接続式端子台

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、挿入角度35°未満のケーブル挿入口×2、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て：1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台×1に

ねじ - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694

アクセサリ

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS F1 - 2744267



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×2 (傾斜角35度以下)、バスシステム : Modbus、Modbus Plus、BITBUS、ARCNET、MULT/MININET (B&R)、SYSTEM 2003 (B&R)、P-NET、ピン配列 : 1、2、3、5、6、8 ; ネジ接続式端子台

D-SUBバスコネクタ - SUBCON 9/F-SH - 2761499



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、挿入角度35°未満のケーブル挿入口×1、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て : 1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台に

D-SUBバスコネクタ - SUBCON 15/F-SH - 2761596



D-SUBコネクタ、15極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×1 (挿入角は35度以下)、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て : 1、2、3、...、14、15、ネジ接続式端子台

D-SUBバスコネクタ - SUBCON 15/M-SH - 2761606



D-SUBコネクタ、15極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×1 (挿入角は35度以下)、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て : 1、2、3、...、14、15、ネジ接続式端子台

D-SUBバスコネクタ - SUBCON 25/F-SH - 2761619



D-SUBコネクタ、25極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×1 (挿入角は35度以下)、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て : 1、2、3、...、24、25、ネジ接続式端子台

ねじ - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694

アクセサリ

D-SUBバスコネクタ - SUBCON 25/M-SH - 2761622



D-SUBコネクタ、25極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×1 (挿入角は35度以下)、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て：1、2、3、...、24、25、ネジ接続式端子台

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS M1 - 2761826



D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×2 (傾斜角35度以下)、バスシステム：Modbus、Modbus Plus、BITBUS、ARCNET、MULT/MININET (B&R)、SYSTEM 2003 (B&R)、P-NET、ピン配列：1、2、3、5、6、8をネジ接続式端子台×2に

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS M2 - 2761839



D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×2 (傾斜角35度以下)、バスシステム：CAN、SUCONET K1、K2 (MOELLER)、S-BUS (Saia)、J-BUS (Merlin Gerin)、ピン配列：2、3、4、5、7、9をネジ接続式端子台×2に

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS F3 - 2761871



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×2 (傾斜角35度以下)、バスシステム：CANopen、FIP、ピン配列：2つのネジ接続式端子台の2、3、6、7、8、9

D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS F2 - 2799490



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、ケーブル挿入口×2 (傾斜角35度以下)、バスシステム：CAN、SUCONET K1、K2 (MOELLER)、S-BUS (Saia)、J-BUS (Merlin Gerin)、ピン配列：2つのネジ接続式端子台の2、3、4、5、7、9