

Plastlomme for perm BUSINESS A4 glassklar PP pose med 10

Artikkelnummer	266219	Antall salgsenheter	10 Pose
Farge	Gjennomsiktig	Salgsenhet EAN	4005546231013
Emballasjeeenhet	10 stk / pose	Emballasjevekt (brutto)	724.2 G
Base EAN	4005546231006	Opprinnelsesland	DE



Produktbeskrivelse

- Dokument-ekte, hullede lommer av krystallklar polypropylen
- Med forsterket hulling
- Med universell stansing for arkivering i mapper og ringpermer
- Åpning i toppen
- Format: A4 stående

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	230
Utvendig høyde (mm)	304
Format (for)	A4
Orientering Format	Stående
Brand / Varemerke	DURABLE
Innvendig bredde (mm)	210
Innvendig høyde (mm)	297

266219_PDS_DURABLE_nb_NO.pdf | 2025-06-02 02:59

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Plastlomme for perm BUSINESS A4 glassklar PP pose med 10

Produktegenskaper knyttet til dokumenter	Dokument beskyttet mot solen
Kan arkiveres / fjernes	Arkiverbar
Hullavstand	Universal perforering
Rivesikkert	Forsterket perforert kant
Spesiell farge	Krystallklart
Åpning	Øverst
Innfelt spor for enkel tilgang	Nei
Selvklebende	Nei
Materialtykkelse	50 my