



BOSCH

博世 科技成就生活之美

GSB 13 RE

博世冲击钻



产品特点



- ◆ 配备坚固且强劲的650瓦马达
- ◆ 流线型软握把，可牢固抓握
- ◆ 带电子无级调速的速度触发器，可精确地定心钻孔
- ◆ 配备旋转式碳刷架，在正反转中都可获得相同的功率
- ◆ 滚珠轴承可承受更高的动态负载，从而延长使用寿命
- ◆ 带深度尺的辅助手柄，容易控制
- ◆ 适用于多种材质

产品应用



产品图片以实际为准，应用图仅做功能展示

产品一览



产品信息

输入功率	600瓦
最大钻孔直径	砖墙 13毫米
	钢材 10毫米
	木材 20毫米
空载速率	0-3150转/分钟
冲击率	0-47000次/分钟
夹头直径	1.5-13毫米
重量	1.6公斤

标配: ◎1X夹头匙 ◎1X辅助手柄 ◎1X深度尺210毫米

