

64193NBU

NIGHT BREAKER UNLIMITED | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Bis zu 110 % mehr Licht auf der Strasse (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 40 m längerer Lichtkegel (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Bis zu 20 % weisseres Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- Autofahrer erkennen Hindernisse und Gefahren deutlich früher
- Optimales Licht für mehr Reaktionszeit
- Patentierte blaue Ringbeschichtung für blendfreieres Licht
- Effizientere Lichterzeugung dank optimierter Edelgasformel
- Höhere Belastbarkeit durch robustes Wendeldesign

Produkteigenschaften

- Auffälliges Design mit partieller blauer Beschichtung und Silberkuppe

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W ¹⁾
Nennspannung	12 V
Prüfspannung	13.2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3900 K
Lichtstrom	1650/1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	82.0 mm
Durchmesser	13.0 mm
Produktgewicht	21.30 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	80 / 260 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	160 / 400 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P43t
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64193NBU 60/55W
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4052899017214	-	8328014	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4052899017108	64193NBU	Hartschalenbox 2	95 mm x 47 mm x 115 mm	0.51 dm ³	126.60 g
4052899017115	64193NBU	Versandschachtel 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1406.00 g
4052899017122	64193NBU	Faltschachtel 1	71 mm x 47 mm x 47 mm	0.16 dm ³	29.30 g
4052899017139	64193NBU	Bündel 10	71 mm x 94 mm x 235 mm	1.57 dm ³	294.00 g
4052899017146	64193NBU	Versandschachtel 100	160 mm x 250 mm x 485 mm	19.40 dm ³	3062.00 g
4052899017153	64193NBU	Unverpackt 1	- x - x -		
4052899017160	64193NBU	Versandschachtel 200	345 mm x 315 mm x 485 mm	52.71 dm ³	5702.00 g
4052899017177	64193NBU	Blister 1	51 mm x 95 mm x 135 mm	0.65 dm ³	32.30 g
4052899017184	64193NBU	Versandschachtel 10	146 mm x 115 mm x 335 mm	5.62 dm ³	415.00 g
4052899017191	64193NBU	Blister 2	51 mm x 140 mm x 135 mm	0.96 dm ³	59.60 g
4052899017207	64193NBU	Versandschachtel 20	146 mm x 146 mm x 475 mm	10.13 dm ³	754.00 g
4052899017214	64193NBU	Hartschalenbox 2	47 mm x 95 mm x 111 mm	0.50 dm ³	129.00 g
4052899017221	64193NBU	Versandschachtel 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1392.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.