

Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta

Product ID: SV211KUSB



Il kit switch KVM USB 2 porte nero con audio e cavi SV211KUSB permette di controllare due computer USB tramite una tastiera, un mouse e un monitor VGA soltanto e offre la possibilità di passare tra i computer connessi sia con scelte rapide che con un pulsante posto nel pannello superiore. Progettato per integrarsi in modo continuativo in qualsiasi ambiente, lo switch KVM USB si presenta con un design dalle piccole dimensioni (grande circa come un mazzo di carte) ed è alimentato tramite i computer connessi, in modo da non richiedere alimentazione esterna. La soluzione adatta a qualsiasi applicazione, lo switch KVM USB supporta risoluzioni video fino a 2048x1536 nonché una funzione di commutazione audio. Lo switch KVM USB include due cavi host e USB VGA 2-in-1 da 1,20 m per garantire rapidità d'installazione e offrire una soluzione KVM completa tutto incluso. Lo switch KVM, che offre il controllo affidabile e comodo di più computer a partire da un'unica postazione periferica, è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di controllare fino a 2 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera, mouse e monitor VGA
- Ideale per i call center, gli help desk, ambienti educativi, home gamer, editing video e gli amanti del PC
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Features

- Cavi (1,20 m) inclusi
- Risoluzione massima: 2048x1536
- Tipo di commutazione: tasto di scelta rapida, pulsante
- Supporto audio incluso per una completa soluzione di commutazione
- Design compatto
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1536 @60Hz
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i	Connettori host	2 - USB mini-B (5 pin) Femmina 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.8 in [96 mm]
	Lunghezza cavo	4 ft [1.2 m]
	Peso prodotto	3.3 oz [94 g]
	Profondità prodotto	2.4 in [60 mm]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	22.7 oz [642 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a 2 porte 2 - 1,2 m Cavo audio (3,5 mm altoparlante/mic) 2 - 1,2 m Cavo KVM USB VGA 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni
-----------------------------------	--------------------------	--

Product appearance and specifications are subject to change without notice.