



PRODUCT-DETAILS

E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP

E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP
产品ID	1SDA072288R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644761387
目录说明	E2.2S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2S 1000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	4747eefa-5025-4849-bcfc-b1b0914b4489 Italy (IT)
简化的SCIP	eea2985c-0e2e-4275-b43b-111ea56f6d7a Germany (DE) a368a1ea-b872-4388-b1b6-a38b8d519339 Hungary (HU) b2a7e2a5-f7db-48e9-afe5-943e76af84cd Spain (ES) b4d852cc-7732-4a88-bd99-0eb5858ef27d Belgium (BE) 5b2a5d0a-d8f3-470d-ae92-fae3d3eea0d5 Germany (DE) b4d76476-297e-4080-84bf-fb833f788078 Germany (DE) ddb55402-82aa-4a91-a595-486bd2de0691 France (FR) 23b392a5-b705-4161-a219-b4a9076d3a58 Croatia (HR) a2ee6b70-1396-47ab-8884-c797dff90ca5 Finland (FI) 7ba9bbd3-840e-4276-942b-ae1ffc29c35a Estonia (EE) 60a57ebf-5daa-4318-ba26-0d94cc9e589f Greece (GR) 220ce131-a106-45b8-94fb-0014bc952272 Belgium (BE) 2fb793b8-1169-4efb-9b5e-72bbd611cafd Sweden (SE) a633ac54-a868-474f-8d04-9d6840c2a90f Germany (DE) e4829c7b-cfc7-45d9-b76d-8cf6ee614b43 Germany (DE) e398516c-07d7-4822-815a-c4637a55f807 Denmark (DK) 7521f7f7-3b32-4611-9afa-a59a597ba5e7 France (FR) 4f6f4333-fb3d-4c86-adc5-5c844806b6de Netherlands (NL) 3c510c0b-14e0-4e66-bd80-cf6bc2e0a2a7 Poland (PL) 6097a857-0ae6-4a74-9c52-29059d70d741 Norway (NO) 2dba6c14-4245-4fb8-a9d0-0293f30f0e8f Hungary (HU) 4bbdc680-7619-4924-bf32-a70b7ade9461 Czech Republic (CZ) dbf7d904-a164-44e7-bb0b-ad8d76d6a5a6 Poland (PL) b575de19-3f25-4de3-a932-b81fd409269b Poland (PL) 160136f6-1905-4e46-b224-d40b29baeb8c Bulgaria (BG) 5cf9253f-7f56-49d2-a770-44f1d169f9cb Sweden (SE) d6c33076-9090-4659-923c-1d33e8cc0d8d Portugal (PT)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	Z2SQEGAJ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644761387
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	317 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	48 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	515 mm

1级包装 总重	53 kg
1级包装 EAN	8015644761387

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0431

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	113 W
额定电流 (I _n)	1000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 85 kA (400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 85 kA (415 V AC) 85 kA (440 V AC) 85 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定持续电流 (I _u)	1000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Hi-Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	S
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证 (本安)	No certification needed
数据手册, 技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001000R0102
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册 (第2部分)	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

