

1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Product ID: DVIMM6



Das DVI-D-Single Link-Kabel DVIMM6 ist mit 2 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine zuverlässige, rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 1,8 m lange DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und Übertragungsraten bis zu 4,95 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Single Link-Display oder -Projektor an

Features

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware	Warranty	Lifetime
	Industrienormen	DVI DDWG Standard
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	4,95 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - DVI-D (19-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6 ft [1.8 m]
	Produktbreite	1.6 in [40 mm]
	Produktgewicht	5.4 oz [154 g]
	Produkthöhe	0.6 in [16 mm]
	Produktlänge	6 ft [1.8 m]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	5.8 oz [163 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 1,8 m DVI-D Single Link-LCD-Flachbildmonitorkabel - Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.