

MERKMALE

- Niederspannungs-Leistungsleuchte für kostensparende Energieeffizienz
- Blendschutzschlitze für zusätzlichen Komfort
- Druckguss-Kopf für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte gehärtete Glaslinse

Halogen-Maschinenleuchte von RS Pro, 240 V, 55 W, mit einem Bogen, 830 mm Reichweite, 830 mm Arm Länge

RS Best.-Nr. 433-3045



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Halogen-Arbeitsbeleuchtung unserer hochwertigen Marke RS PRO ist die perfekte Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Die Arbeitsplatzleuchte mit effizienter Halogen-Glühlampe bietet ein helles Licht, sodass Sie schattenfreie Beleuchtung für helles und komfortables Arbeiten genießen können. Die Arbeitsplatzleuchte verfügt über einen verstellbaren Arm und drei Gelenkpunkte, um sicherzustellen, dass Sie dort Licht haben, wo Sie es benötigen. Es gibt sogar einen integrierten Griff am Leuchtenkopf für eine weitere einfache Einstellung, mit einem Ein/Aus-Schalter am Kopf für zusätzlichen Komfort

Allgemeine

Lampentyp	Halogen
Leichte Ausführung	Arm
Lampe im Lieferumfang enthalten	Ja
Integrierter Transformator	Ja
Abschirmung montiert	Nein
Schalter montiert	Ja auf dem Kopf
Lebensdauer	Bis zu 40000 Stunden
Arm-Typ	Verstellbar

Elektrische

Nennspannung	240VAC
Wattleistung	55W
Energieeffizienzklasse EU	C
Anzahl der Glühlampen	1

Mechanische

Arm	830mm
Kabellänge	1.8m
Maximale Reichweite	830mm

Schutzkategorie

IP-Schutzart

IP 65

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

RoHS-Konformitätszertifikat

