




仕様
保証耐圧力 1.5 MPa
使用圧力範囲 0.01~1 MPa
周囲温度及び使用流体温度 -5~60℃(凍結ナキコト)
使用流体 空気

注記
1. 組立及び検査の特注品組立・検査注意事項手順書(AS*-PMG0507)に従うこと。

7	XT0-674-3-2	銘板	ポリエステル	1	
6	XT14-145-5	パッキン	NBR	1	
5	XT14-145-4	スリーブ	POM	1	
4	XT14-145-3	スプリング	ステンレス鋼	1	
3	14315	バルブ	鋼線・NBR	1	
2	XT14-145-2	ボディB	黄銅	1	
1	XT14-145-1	ボディA	黄銅	1	

ITEM	PART NO	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
7	XT0-674-3-2	銘板	ポリエステル	1	
6	XT14-145-5	パッキン	NBR	1	
5	XT14-145-4	スリーブ	POM	1	
4	XT14-145-3	スプリング	ステンレス鋼	1	
3	14315	バルブ	鋼線・NBR	1	
2	XT14-145-2	ボディB	黄銅	1	
1	XT14-145-1	ボディA	黄銅	1	
REV	QTY	DESCRIPTION	DATE	PREPARED	REV NO
3		SI単位変更, 注記追加, 新図作成, 他	'02.10.4	森迫	AS*-DMG0943
TOLERANCES JIS B0405		DRAWN	山崎(友)	SCALE	
RANGE	GRADE	DATE	'02.10.4	1 : 1	
0 ≤ D ≤ 3	F ± 0.05, M ± 0.1, C ± 0.2	DESIGNED	森迫		
3 < D ≤ 6	0.05, 0.1, 0.2	DATE	'02.10.4		
6 < D ≤ 30	0.1, 0.2, 0.5	CHECKED	友		
30 < D ≤ 120	0.15, 0.3, 0.8	DATE	'02.10.4		
120 < D ≤ 315	0.2, 0.5, 1.2	APPROVED	石橋		
315 < D ≤ 1000	0.3, 0.8, 2	DATE	'02.10.17		
1000 < D ≤ 2000	0.5, 1.2, 3				
DRAWING NAME					チェックバルブ
DRAWING NO					XT14-145
REVISION					3

FINISH: 表面処理 / PAINT: 塗装 / PACKING: 包装区分
MATERIAL: 材質 / MATERIAL SIZE: 材質寸法