

## CARATTERISTICHE

- Flessibile, leggero  
Durable
- Interno liscio a specchio per un migliore flusso
- Resistente a un'ampia gamma di prodotti chimici
- Elevata resistenza all'assorbimento di umidità
- Eccellente resistenza all'abrasione

## Tubo pneumatico in nylon blu RS Pro 4mm x 30m Serie

Codice RS: 483-4936



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Sviluppata da RS PRO, una gamma di tubi pneumatici in nylon. Adatti per le applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e preciso. Sono disponibili entrambi i tipi 11 e 12, che forniscono soluzioni per le aree che richiedono attrezzature a bassa tossicità e per l'industria alimentare (tipo 11). Inoltre, il tubo più comune, perfetto per diversi ambienti. Tutti i modelli sono caratterizzati da affidabilità e qualità eccellenti.

## Specifiche generali

<b>Colore</b>	Blu
<b>Materiali</b>	Nylon
<b>Caratteristiche speciali</b>	Resistente alle abrasioni
<b>Applicazione</b>	Freni pneumatici, applicazioni di alimentazione e lubrificazione, linee di produzione industriali e automobilistiche, strumentazione e sistemi d'aria secondari

## Specifiche meccaniche

<b>Diametro interno tubo flessibile</b>	2.5mm
<b>Diametro esterno tubo flessibile</b>	4mm
<b>Lunghezza</b>	30m

## Specifiche dell'ambiente operativo

<b>Pressione di esercizio massima</b>	=>21 bar
<b>Temperatura di esercizio minima</b>	-40°C
<b>Temperatura di esercizio massima</b>	+80°C
<b>Pressione di scoppio</b>	Minimo 63 bar

