



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	AH
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	Non
[Us] tension d'alimentation	230 V CA
Puissance nominale du transformateur en VA	7,5 VA
Puissance consommée en W	6,5 W
Puissance consommée en VA	7,5 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Indicateur de position	Tige de poussée verte avec marqueurs de couleur
Longueur de fil	1 m
Fils et connexions	Appareil
Temps de retour du ressort	9 S
Degré de protection IP	IP53
Matière	Aluminium: enveloppe
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...71 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,4 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 Cm
Longueur de l'emballage 1	7,6 Cm
Poids de l'emballage 1	540 G

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0
Global warming ; Total life cycle	74 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	74