


Datenblatt:

Mehrfachadapter MANTA 4xT13 drehbar 320° ws

Der Mehrfachadapter überzeugt durch seine schlanke Linie und sein modernes Design. Der Adapter ist mit vier T13 Steckdosen ausgestattet. Der Stecker lässt sich 320° drehen und ermöglicht somit ein müheloses Einstecken. Der Steckdosen-Kinderschutz schützt zudem vor Stromunfällen.



Artikelnummer	14 97 1042	
EAN	7611007146931	
Einheits Nr.	672032016	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	5	
Verpackungsmasse	5.0 x 11.0 x 6.5 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.090 Kg	
Ursprungsland	CN	
Zolltarifnr.	85366990	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Mehrfachadapter
Marke	STEFFEN
Modell	Manta
Anzahl Steckdosen	4
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 (320° drehbar)
Schalter	Nein
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 320° drehbar
Produkthöhe	110 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	65 mm
Gewicht netto	0.090 Kg
Verpackungsart	offen

