

# VIP/P/FKC/KIT CX - 连接器套件

2910417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910417>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

配套VIP/MSTB/D50M/BASE...的连接器套件，直插式连接



## 优势

- 直插式接线
- 预先印有通道标识
- 插拔式连接，可轻松连接基座端子

## 商业数据

订货号	2910417
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK115Z
产品关键代码	DK115Z
GTIN	4055626478791
单件重量（含包装）	129.2 g
单件重量（不含包装）	129 g
原产地	US

# VIP/P/FKC/KIT CX - 连接器套件

2910417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910417>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	VIP I/O-Marshalling

### 电气特性

允许的最大电流	10 A
额定电压 $U_N$	300 V (最大持续工作电压)

### 连接数据

现场侧	
连接方式	直插式弹簧连接
剥线长度	10 mm
刚性导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	PA

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C

# VIP/P/FKC/KIT CX - 连接器套件

2910417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910417>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# VIP/P/FKC/KIT CX - 连接器套件

2910417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910417>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn