

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# ISM10208P

OptiLine 45 - T-piece - 95-185 x 55 mm - PC/ABS - polar white



### Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 45
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal
Produkt- oder Komponententyp	T-Stück
Farbton	Polarweiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	155 x 55 mm 120 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	117 mm
Höhe	52 mm
Breite	57 mm

### Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (IK)	IK07

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich