



27020400

Beluga Beluga 220 116/

85 x 220 x 51 mm

Beluga Beluga 220 116/85 x 220 x 51 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Höhe | 220 mm |
| Breite | 116 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Farbe | schwarz-grau (RAL 7021) |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzart Norm | EN 60529 |
| min. Temperatur | -40 °C |
| max. Temperatur | 60 °C |
| Dichtung Material | CR-(Chloropren) |
| Oberflächenwiderstand | 10 ¹² Ohm |
| Weitere Ausführungen auf Anfrage | EMV |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland | HU |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Gewicht | 0.247 |
| GTIN | 4250157916983 |

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC001031

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 27020080 Beluga 180/220 Hakenset ohne Magnet |  | 27020081 Beluga 180/220 Hakenset mit Magnet |
|  | 27020082 Beluga 180/220 Schraubenset |  | 27020085 Beluga 180/230 Batteriefach |
|  | 27020086 Beluga Halter für Batteriefach (4 Mignon |  | 27020087 Beluga Halter für Batteriefach (9V Block |
|  | 27020483 Beluga 220 Ersatz Displayscheibenset |  | 82100005 FOLIENASTATUR Bedruckt |
|  | 82100006 FOLIENASTATUR m.Einschub | | |