

#### Principales

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme                         | Merten             |
| Design                        | D-Life             |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |

#### Complémentaires

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Nombre de postes         | 2 postes      |
| Nuance de la couleur     | Nickel brossé |
| Finition de la surface   | Métallique    |
| Traitement de surface    | Verni         |
| Matière                  | Zamak         |
| Degré de protection (IP) | IP20          |
| Hauteur                  | 90 mm         |
| Largeur                  | 163 mm        |
| Profondeur               | 12 mm         |

#### Durabilité de l'offre

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE          | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Toxic heavy metal free     | Oui                                                                                                  |
| Mercury free               | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine      | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| RoHS exemption information | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental     | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |