

CARACTERISTIQUES

- Rapide et facile à installer
- Longueur de 2 m
- Idéal pour une gestion des câbles propre.
- Fente ouverte
- Points de rupture sur les barres et le plancher de canal

Goulotte de panneau à fente grise de RS Pro - fente ouverte, W40 mm x D80mm, L2m, PVC

RS code commande : 136-9112



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La marque RS Pro d'excellent rapport qualité-prix propose une gamme de goulottes de câble à fente grise de haute qualité. Fabriquée en PVC ignifuge et sans plomb, cette goulotte rigide a été conçue pour permettre à l'utilisateur de la fixer à la zone dans laquelle elle sera appliquée, ce qui permet une installation simple mais efficace et une organisation sécurisée des câbles

Caractéristiques

Type de goulotte/chaîne	Goulotte de panneau fendue
Matériau	PVC
Couleur	Gris
Comportement au feu	Auto-extinguible
Résistance aux UV	Le PVC est permanent sous condition à la lumière UV, les changements de couleur sous la lumière UV ne peuvent pas être écartés
Angle	90°
Applications	Ateliers électriques, bureaux et espaces de travail intérieurs, écoles, hôpitaux et hôtels

Spécifications mécaniques

Longueur	2m
Largeur	40mm
Profondeur	80mm
Type de fente	Ouvert
Rigidité diélectrique	>30kV/mm

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -	Dynamique : -20 à 60 °C (en permanence), -30 à 75 °C (brièvement) Statique : -5 à 60 °C.
Température de service maximale	Plus de 0 °C.

Homologations

Normes Met	UL 94 V-1
-------------------	-----------

