

ALPHA

8370UOD160P63

EAN 4031582491111

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Roue monobloc en polyamide, Moyeu équipé de roulement à rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Dimension de platine	135 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	135 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●