

tesa® Professional 60399 PVC orange standard

tesa® 60399 est un ruban adhésif en PVC plastifié présentant une faible force de déroulement et un bon pouvoir adhésif avec un film lisse. La masse adhésive en caoutchouc permet son application sur la plupart des surfaces. Une fois appliqué, le ruban résiste à l'humidité, aux solutions alcalines légères, aux acides et à de nombreux autres produits chimiques.

Principale application

Applications de masquage pendant les travaux de plâtrage mais également applications de cerclage et fixation.

Données techniques

▪ Support	film PVC	▪ Allongement à la rupture	170 %
▪ Epaisseur totale	130 µm	▪ Résistance à la rupture	20 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance aux UV	1 semaines
▪ Pouvoir adhésif sur acier	1.8 N/cm		

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	●●●	▪ Bord de couleur net	●●●
▪ Convient pour les surfaces rugueuses	●●●●	▪ Conformable	●●●●
▪ Accrochage de la peinture	●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

Utilisation optimale à partir d'une température de 5°C

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60399>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.