

## 特点

- 防止阀手柄打开
- 由坚固的塑料制成，使其耐破裂和磨损
- 不导电
- 小型闭锁可锁定直径为 1/2 in. 至 2 1/2 in. 的管道

## 4 锁 PP 球阀闭锁，63.5mm 连接点

RS 库存号： 882-5911



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 提供一系列高质量阀门闭锁附件。这些刚性附件按照工业标准制造，设计用于锁定阀门，是极佳的闭锁解决方案，用于安全维护和维修任何危险机械或设备。

## 一般规格

类型	球阀闭锁
材料	聚氨酯塑料
锁数	4
封装	采用 PVC 透明聚乙烯袋包装单个装置。

## 机械规格

尺寸	135 毫米 X 75 毫米 X 100 毫米
长度	135mm
宽度	75mm
高度	100mm
连接点最小尺寸	12.7mm
连接点最大尺寸	63.5mm
重量	110 克

## 认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

