

## 特点

- 灯丝灯是一种成熟的灯泡
- 历史本身就说明了这一点 - 这是其中之一最可靠的灯泡
- 照明提供极佳的显色性
- 如果需要、灯泡可以轻松变暗
- 灯泡导线易于安装

## BA9s 指示灯、透明、24 v 、 83 毫安、10000h

RS 号: 105-102



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

灯泡行业在过去两个世纪里发生了怎样的变化，这是很有趣的。尽管它们是市场上提供的优质灯泡、但仍然需要灯丝灯泡照明、以带来可靠性和历史。

## 一般规格

灯座	BA9s
灯尺寸	T3 ¼
镜头颜色	无色
亮度	6.3 lm
使用寿命小时数	10000h
灯丝类型	真空类型
应用	汽车行业；赌博机行业；汽车指示灯；园艺灯；纸灯； 电池供电手电筒

## 电气规格

额定电压	24V
额定电流	83mA

## 机械规格

直径	10.5mm
长度	29mm

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

