

SINAMICS V20 3 AC 380-480 V -15/+10% 47-63Hz
Bemessungsleistung 1,1 kW mit 150% Überlast für 60 s
ungefilterter E/A: 4 DI, 2 Digitalausgänge, 2 Analogeingänge, 1 AO
Feldbus: USS/MODBUS RTU mit integriertem BOP-Schutz: IP20/
UL ungekapselt Baugröße: A 90x166x145,5 (BxHxT) mit integrierter
Bremseinheit

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>

