



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	MX + OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[Ie] courant assigné d'emploi	6 A à <= 240 V CA
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48 V CC
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Multi 9 (Multi 9 C60) C60BP Multi 9 (Multi 9 C60) C60BPR Multi 9 (Multi 9 C60) C60SP Multi 9 (Multi 9 GFP) GFP Multi 9 (Multi 9 C60H-DC) C60H-DC
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	0,065 kg
Mode de raccordement	Borne de serrage (bas) - 1 câble(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - rigide Borne de serrage (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm pour bas connexion
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-1
Certifications du produit	PCT CCC UL UR CSA
Degré de pollution	3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,9 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,4 cm
Poids de l'emballage 1	74 g
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	8,7 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Poids de l'emballage 2	656 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,391 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------