

MERKMALE

- Vernickeltes Kupfer
- PFA-Isolierung
- Verschiedene Drahtgrößen und Litzen
- Glasgeflecht

RS Pro rauer Umgebungsdraht 1 mmmmmm CSA, Rot 100 m Rolle

RS Best.-Nr. 819-9644



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität

Allgemeine

American Wire Gauge	17
Isoliermaterial	PFA
Beständig gegen	Abrieb, Hitze, industrielle Flüssigkeiten, Feuchtigkeit
Aderlitzen	32/0.2mm
Kabelform	Einzelkern
Leitermaterial	Vernickeltes Kupfer
Anzahl der Litzen	32
Anwendungen	Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	1KV,600V
---------------------	----------

Mechanische

Querschnittsfläche	1mm ²
Mantelfarbe	Transparent
Länge	50m
Außendurchmesser	3.89mm
Abschirmungstyp	Glasgeflecht, Glas-Mica-Band
Verlitzung	32/0.2mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-25°C
Maximale Betriebstemperatur	250 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis 50 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, RoHS-Konformitätszertifikat
-----------------------------------	----------------------------------

